


System 3000 rumstermostatsinsats med givaranslutning



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5395 00 8580643	1/5		4010337036128

Egenskaper

- Koppling av golvvärme och termiska ställdon.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
- Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
- Anslutning av en fjärrgivare (tillbehör) är möjlig.

Kombination med RF Multi knappsett 1-knapp/2-knappars för KNX

- Värmeaktor 1kanal
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
- Insatsens funktioner för rumstermostat: Aktivering av 230 V-motorakuator, värme- och kyl drift, växling av värme- eller kyl drift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation. Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyl drift.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	0,1 till 0,5 W
Brytström:	10 mA till 16 A
Anslutningseffekt:	max. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd:	1,50 m
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:

-5°C till +45°C
