


System 3000 reläbrytarinsats 2kanals



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5404 00	1/5		4010337063766

Egenskaper

- Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
- Adaptiv nollpunktskoppling.
- Biapparater kan anslutas.
- Testdrift för funktionskontroll.
- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med System 3000 knappsats 2knappars

- Omkoppling av två oberoende utgångar.
- Tidsfunktion för utgång a2 justerbar.

Kombination med System 3000 knappsats

- Utgång a2 kopplar om beroende av utgång a1, t.ex. för att koppla på ventilation som hänger samman med belysningen, och för att koppla ifrån med fördröjning.
- Inkopplingsfördröjningen för utgång a2 är justerbar.
- Eftersläpningstid för utgång a2 justerbar.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Brytaktorkanal 1kanal.
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjligt.
- Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	0,1 till 0,5 W
Resistiv brytström:	10 A (AC1)

Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång

- 230 V LED:	Typ. 400 W
- Kompaktyströr:	Typ. 500 W
- Glödlampor:	1500 W
- HV-halogen:	1500 W
- Tronic-Trafos:	1000 W
- Lindad transformator:	625 VA
- Ljusrör, okompenserade:	750 VA

Brytström motorer: 3 A

Kapacitiv last: 580 VA (70 µF)

Utgång a2

- Tidsfunktion/eftersläpningstid:	utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
- Inkopplingsfördröjning:	utan, 3 min

Inbyggnadsdjup: 24 mm

Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur: -25 °C till +45 °C

Hänvisningar

- I kombination med en rörelsevaktöverdel Standard, knappsats Memory, jalousistyrning och timer Display eller jalousistyrning och timer BT, förhåller sig reläbrytarinsatsen 2kanals som den gör med en knappsats.
 - I kombination med en rörelsevaktöverdel Komfort BT eller närvaro- och rörelsevakt 360°-överdel BT kopplas in vid rörelseutgång 1a beroende av ljus och utgång a2 oberoende av ljus och tidsfördröjt.
 - Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
-