



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5414 00	1/5		4010337027423

Egenskaper

- Via anslutningsingångarna kan systemet integreras i grupp- eller centrala styrsystem tillsammans med ytterligare persienmoduler eller andra styrenheter.

-

- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Jalsiaktuator 1x.
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
-

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt motorer:	700 W
Standby-drift::	max. 0,1 W
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Anslutningsarea	
- Enträds:	
- finträds utan ledarändhylsa:	2 x 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C