



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5415 00	1/5		4010337027416

Egenskaper

-

- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Jalsiaktuator 1x.
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
-

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt motorer:	700 W
Standby-drift::	max. 0,1 W
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C