


## eNet trådlös styrenhet 1 – 10 V 1-kanals Mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5421 00 1704038	1/5		4010337774174

### Egenskaper

- eNet trådlös styrenhet möjliggör koppling och inställning av lampors ljusstyrka med 1-10 V-gränssnit .
- Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
- Scendrift.
- Statusindikering för 1-10 V-deltagare via LED.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.

Kan ställas in med eNet server:

- Maxljusstyrka.
- Dimringshastighet.
- Tidsfördröjning.
- Till- och fränkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotellfunktion.
- Ljusstyrning.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisering av apparaten.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,5 W
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Styrström:	max. 50 mA
Brytström	
- Resistiv last:	6 A
- Lysrör:	3 AX
Anslutningseffekt	
- Resistiv last:	1380 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- Kapacitiv last:	690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:	max. 4 mm <sup>2</sup>
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Mått:	Ø 53 H 28

---

## Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

---