


eNet trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5422 00 1704039	1/5		4010337774198

Egenskaper

- eNet trådlös styrenhet DALI används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på DALI lampor.
- Gemensam användning av alla anslutna DALI förkopplingsdon, Broadcast.
- DALI försörjning för max. tolv deltagare.
- Parallellkoppling av upp till sex trådlösa styrenheter DALI Mini för att försörja max. 72 deltagare.
- Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
- Scendrift.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Kortslutnings- och övertemperaturskydd.

Kan ställas in med eNet server:

- Maximal ljusstyrka.
- Dimringshastighet.
- Tidsfördröjning.
- Till- och frånkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotelfunktion.
- Ljusstyrning.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 2 W
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Märkspänning DALI:	DC 16 V
Utgångsström:	max. 24 mA

Anslutningsarea:	max. 4 mm ²
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Mått - B x H:	53 x 28 mm

Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
