GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktor 1kanal Mini 1kanals Mini, potentialfri



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5424 00 1704035	1/5		4010337774211

Egenskaper

- eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktorn används för att koppla in belysningar.
- Driftlägen: Brytaktor eller knappaktor.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Scendrift.
- Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,5 W
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V:	16 A/AC1
Anslutningseffekt	
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2000 W
- Lindad transformator:	1000 VA
- Tronic-transformator:	1500 W
- Ljusrör, okompenserade:	920 VA
- LED-lampor:	Typ. 500 W
- Kompaktlysrör:	Typ. 500 W
- Kapacitiv last:	690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:	max. 4 mm²
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Mått:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
