© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

eNet trådlös jalusiaktor 1kanal



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	5437 00 1704045	1		4010337774297

Egenskaper

- Den trådlösa eNet jalusiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalusier, rulljalusier och markiser, via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet-servern.
- Positionering av markis och lamell över scenavrop.
- Position för solskydd och skymning kan sparas.
- Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Förhängeskörtid kan sparas.
- Lamellregleringstid kan sparas.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt motorer:	1000 W
Anslutningsarea:	max. 4 mm²

Hänvisningar

- En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.