


eNet trådlös mottagarmodul



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	5452 00 1704002	1		4010337774303

Egenskaper

- Den trådlösa eNet mottagarmodulen är en trådlös mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa moduler.
- Drift med spänningsförsörjning.
- Integrerad antenn.
- Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden.

Tekniska data

Märkspänning:	DC 12 V SELV
Strömförbrukning:	15 mA
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Dataledning:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Dataledningens längd:	max. 3 m
Antal eNet DIN-moduler:	max. 32

Hänvisningar

- Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
- Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
