GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

eNet trådlös universalsändare 2knappars mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5453 00 1704016	1/5		4010337774310

Egenskaper

- De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
- eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare.
- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
- Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången.
- Anslutning av en extern status-LED.
- Indikering av överföringsstatus.
- Driftlägen: 1kanal koppla/dimra/jalusi, 1kanal automatikfunktion, 2kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2kanals automatikfunktion.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Märkspänning:	AC 110 V till 230 V, 50/60 Hz
Standby:	0,5 W
Ingångar	
- Ledningslängd:	max. 100 m
- Ingångsström:	2 mA
- Signallängd:	min. 200 ms
Utgång status-LED	
- Märkspänning:	AC 110 V till 230 V
- Utgångsström:	40 mA
Mått:	Ø 53,0 H 23,0 mm

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.