









## eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 5492 01    | 1/5 |    | 4010337047278 |
|  kritvit blank     | 5492 03    | 1/5 |    | 4010337052364 |
|  kritvit sidenmatt | 5492 27    | 1/5 |    | 4010337052302 |
|  antracit          | 5492 28    | 1/5 |    | 4010337052296 |
|  alufärg           | 5492 26    | 1/5 |    | 4010337052289 |
|  svart matt        | 5492 005   | 1/5 |    | 4010337052234 |
|  grå matt          | 5492 015   | 1/5 |    | 4010337087359 |
|  rostfritt stål    | 5492 600   | 1/5 |    | 4010337052241 |

## Egenskaper

- Drift med kopplings-, dimmer-, jalousi- eller biapparatsinsats, 3 trådar i System 3000.
- Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalousier, rulljalousier, markiser, belysning eller fläktar.
- Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalousikommandon.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Statusvar till den trådlösa sändaren.
- Statusvisning med LED.
- Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalousiinsats:

- Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
- Position för solskydd och skymning.
- Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

- Scendrift möjlig.
- Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

- Spänningsförsörd eNet-sändare.
- Styrning av belysning.
- Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

- Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
- Inaktivera utvärdering av biapparat.
- Manöverspärar.
- Inställbar omställningstid för jalousier, rulljalousier och markiser.
- Inverterbar löpriktning.
- Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
- Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
- Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
- Tidsfördröjning.
- Till- och frånkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotelfunktion.
- Ljusstyrning.
- Repeaterfunktion.
- Uppdatering av programvaran.
- Spara en tid för upp- och neddragning eller en tid för påkoppling/avstängning. I Memory-läget upprepas dessa kopplingstider efter varje dygn (24 tim).
- Spärrfunktion för användning som biapparat och för trådlös användning samt för inaktivering av memory.

---

## Tekniska data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Omgivningstemperatur:     | -5 °C till +45 °C    |
| Trådlös frekvens:         | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m             |

---

## Hänvisningar

- Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  - Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
-