










## eNet trådlös knappsats pilsymboler



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5494 01	1/5		4010337104667
 kritvit blank	5494 03	1/5		4010337104650
 kritvit sidenmatt	5494 27	1/5		4010337104643
 antracit	5494 28	1/5		4010337104636
 alufärg	5494 26	1/5		4010337104629
 svart matt	5494 005	1/5		4010337104605
 grå matt	5494 015	1/5		4010337104599
 rostfritt stål	5494 600	1/5		4010337104612

## Egenskaper

- Drift med kopplings-, dimmer-, jalsi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000.
- Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalsier, rulljalsier, markiser, belysning eller fläktar.
- Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalsikommandon.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Statusvar till den trådlösa sändaren.
- Statusvisning med LED.
- Utvärdering av biapparatängar.

Funktioner i kombination med jalsiinsats:

- Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
- Position för solskydd och skymning.
- Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

- Scendrift möjlig.
- Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

- Spänningsförsörd eNet-sändare.
- Styrning av belysning.
- Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

- Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
- Inaktivera utvärdering av biapparat.
- Manöverspärrar.
- Inställbar omställningstid för jalsier, rulljalsier och markiser.
- Inverterbar löpriktning.
- Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
- Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
- Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
- Tidsfördröjning.
- Till- och frånkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotelfunktion.
- Ljusstyrning.
- Repeaterfunktion.
- Uppdatering av programvaran.

---

## Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

---

## Hänvisningar

- Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  - Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
-