


PTS-IP-datagränssnitt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Egenskaper

- Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
- Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
- Idrifttagning av stora projekt.
- Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar.
- Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
- Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning	
- Buss med två ledare:	DC 24 V \pm 2 V
- Extraförsörjning:	DC 12 V till 26 V
- Strömförbrukning:	max. 5 mA
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x klämma
- Extraförsörjning:	2 x klämma
Optisk indikering	
- Läge:	orange
- Funkt/progr.:	grön
IP-kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Luffuktighet:	93 % relativ luffuktighet
Kapslingsklass:	III (enligt IEC 61140)

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
