
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

System 106 kameramodul



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 glas svart	5561 000	1		4010337022497

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler. Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.Material av hög kvalitet Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.Enkel installation och steglös montering Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.Individuell textning möjlig Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

- Bakom den utbytbara svarta glasskivan döljs en mycket ljuskänslig kamera. Tack vare en övervakningsvinkel på 100° kan användaren alltid se vad som händer utanför dörren.

Tekniska data

Spänningsförsörjning	
- System:	via flatkabel, 10-polig
- upp till 2 kameramoduler:	via styrmodulen video
- från 3 kameramoduler:	dessutom via spänningsförsörjningen för porttelefon 24 V DC 300 mA
Effektförbrukning	
- Maximal:	2,7 W (kamera aktiv i nattdrift)
- Standby-drift::	80 mW
Anslutningar	
- System (flatkabel, 10-polig):	2 x kontaktlist
- Video (analog):	1 x kontaktlist

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Kamerasensor	
- Typ:	CMOS 1/3″
- Upplösning:	2 MP
Synligt övervakningsområde:	100°
Visat övervakningsområde (på bildskärmen)	
- Vred på position 9:	100°
- vid normalt format 4:3:	85°
Färgsystem:	PAL
Upplösning videosignal:	Analog-CVBS, 50Hz/625 linjer
Omkopplingströskel från dag- till nattdrift:	1 lx
Ljuskänslighet i svartvit drift:	0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:	upp till 1/60 000 s
Rekommenderad monteringshöjd:	1,50 m
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kapslingsklass:	IP54