



Insats BNC 2fack Crimpanslutning



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5630 03	1/5		4010337460251
 svart matt	5630 10	1/5		4010337460268

Tekniska data

Karakteristisk impedans:	50 Ω
Inbyggnadsdjup:	25 mm

Hänvisningar

- Ej avsedd för monteringsramar med lock.
- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor Infälld montering: Kaiser best.nr: 1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr: 9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr: 1268-40