



## Insats DVI (24+5) Kabelpiska



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5645 03	1		4010337460763
 svart matt	5645 10	1		4010337460770

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- Kabelpiska:	minst 58 mm
Kabelpiskans längd:	200 mm

### Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40