



Insats SAT F-port 2-kanals Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5651 03	1/5		4010337461005
 svart matt	5651 10	1/5		4010337461012

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	20 mm
Karakteristisk impedans:	75 Ω
För innerledare:	\varnothing 0,6 till 1 mm

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor/Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02/Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94/Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40