© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelsko/lödanslutning



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5665 03	1		4010337461456
 svart matt	5665 10	1		4010337461463

Tekniska data

Anslutningsarea	
- maximum:	1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum:	1 x 4 mm² (11 AWG)

Hänvisningar

- Ej avsedd för monteringsramar med lock.
- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:Kaiser Elektronic-dosorInfälld montering: Kaiser best.nr:1068-02Regelväggsmontering: Kaiser best. nr:9062-94Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.