



## Insats HDMI och SAT-F-port Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5675 03	1/5		4010337461760
 svart matt	5675 10	1/5		4010337461777

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- Koppling:	minst 20 mm
Karakteristisk impedans vid SAT:	75 Ω
För innerledare:	Ø 0,6 till 1 mm

### Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor Infälld montering: Kaiser best.nr: 1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr: 9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr: 1268-40