



Insats HDMI och USB 3.0 typ A Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5678 03	1		4010337461852
 svart matt	5678 10	1		4010337461869

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- Koppling:

minst 39 mm

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40