# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Insats HDMI och USB 3.0 typ A Koppling**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kritvit blank | 5678 03 | 1 | | 4010337461852 |
|  svart matt | 5678 10 | 1 | | 4010337461869 |

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup | |
| - Koppling: | minst 39 mm |

**Hänvisningar**

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:Kaiser Elektronic-dosorInfälld montering: Kaiser best.nr:1068-02Regelväggsmontering: Kaiser best. nr:9062-94Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.