



## Insats HDMI, USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm Hona HDMI+USB, kabelpiska minitelehan



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5680 03	-	-	4010337461913
 svart matt	5680 10	-	-	4010337461920

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- Koppling: minst 39 mm
- Kabelpiska: minst 51 mm

Kabelpiskans längd: 200 mm

### Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor/Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40