GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats USB 3.0 typ A Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5682 03	1		4010337461975
 svart matt	5682 10	1		4010337461982

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- Koppling:	minst 20 mm

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:Kaiser Elektronic-dosorInfälld montering: Kaiser best.nr:1068-02Regelväggsmontering: Kaiser best. nr:9062-94Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.