



Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet och SAT-F-port Koppling SAT-F, IDC-kontakt, modularjack



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 5697 03 | 1/5 | | 4010337463399 |
|  svart matt | 5697 10 | 1/5 | | 4010337463405 |

Tekniska data

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Inbyggnadsdjup: | 35 mm |
| Karakteristisk impedans vid SAT: | 75 Ω |
| För innerledare: | \varnothing 0,6 till 1 mm |

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor/Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40