



## Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet och SAT-F-port Koppling SAT-F, IDC-kontakt, modularjack



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5697 03	1/5		4010337463399
 svart matt	5697 10	1/5		4010337463405

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	35 mm
Karakteristisk impedans vid SAT:	75 Ω
För innerledare:	Ø 0,6 till 1 mm

### Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor/Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40