



## Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-facks Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5698 03	1/5		4010337463429
 svart matt	5698 10	1/5		4010337463443

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup  
- Koppling:

minst 24 mm

### Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation: Kaiser Elektronik-dosor Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02 Regelväggsmontage: Kaiser best.nr:9062-94 Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40