© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4fack IDC-teknik



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5699 03	1		4010337463474
 svart matt	5699 10	1		4010337463481

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- IDC-teknik: 35 mm

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:Kaiser Elektronic-dosorInfälld montering: Kaiser best.nr:1068-02Regelväggsmontering: Kaiser best. nr:9062-94Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40