© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4fack IDC-teknik**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kritvit blank | 5699 03 | 1 | | 4010337463474 |
|  svart matt | 5699 10 | 1 | | 4010337463481 |

**Tekniska data**

Inbyggnadsdjup
- IDC-teknik: 35 mm

**Hänvisningar**

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:Kaiser Elektronic-dosorInfälld montering: Kaiser best.nr:1068-02Regelväggsmontering: Kaiser best. nr:9062-94Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40