
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Sats med fasskenor 1-polig för brytaktor 24kanals/ jalousiaktor 12kanals, för Gira One och KNX 6 st. fasskenor, 4 st. ändkåpor**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  6 st. fasskenor, 4 st. ändkåpor | 8314 00 | 1 | | 4010337123187 |

Beroende på parametreringen kan aktorn användas som brytaktor eller jalusiaktor. Även blandning av bryt- och jalusiaktor är möjliga. För jaluziaktorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

**Egenskaper**

- Aktor för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
- I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång.
- Blandad drift möjligt vid en aktor (t.ex. A1 och A2 jalusi, A3 och A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
- Manuell manövrering av utgångar.
- Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
- Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Skuggnings- och vädringsfunktion

- Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
- Körtider kan ställas in.
- Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
- Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
- Duksträckning vid markiser.
- Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
- Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
- Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
- Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.

Kopplingsfunktioner

- Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
- Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
- Trapphusfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
- Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion.
- Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
- Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Gira One Medium: | Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspänning: | 4 kV (KNX/EIB bussledning) |
| Märkspänning: | DC 21 till 32 V SELV |
| Maximal slut- och brytförmåga: | AC 250 V, 16 A / AC1 |
| Maximal inkopplingsström: | 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) |
| Strömbelastbarhet för närliggande utgångar: | Summa 20 A |
| Anslutningseffekt | |
| - Resistiv last: | 3000 W |
| - Kapacitiv last: | 16 A, max. 140 µF |
| - Motorer (markis eller fläkt): | 1380 W |
| - Glödlampor: | 2300 W |
| - HV-halogen: | 2500 W |
| - 230 V LED: | Typ. 400 W |
| - Lindad transformator: | 1200 VA |
| - Tronic-transformator: | 1500 W |
| - Ljusrör, okompenserade: | 1000 VA |
| - Ljusrör,duo-koppling: | 2300 VA |
| - Ljusrör, parallellkompenserade: | 1160 VA |
| - Kvicksilverlampor ej kompenserade: | 1000 W |
| - Kvicksilverlampor parallellkompenserade: | 1160 W |
| Anslutningar | |
| - Gira One buss: | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| - Last: | Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²) |
| Strömförbrukning | |
| - 5023 00: | 5 till 25 mA |
| - 5028 00: | 5 till 25 mA |
| - 5030 00: | 5 till 25 mA |

---

**Hänvisningar**

- Monteras på DIN-skena.
- Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)

---

**Leveransen innehåller**

- Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

---