© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 1067 01 | 1/5 | 27,16 | 02 | 4010337105169 |
|  Reinweiß glänzend | 1067 03 | 1/5 | 27,16 | 02 | 4010337107088 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 1067 005 | 1/5 | 31,25 | 02 | 4010337110255 |

**Merkmale**

- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 0,05 W / 1,65 mA |
| Lichtstärke: | 0,2 cd |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.