© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Klar / Reinweiß glänzend	2001 100	1	69,99	02	4010337047988
 Edelstahl	2001 600	1	87,12	02	4010337020356

Merkmale

Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme

- Wippe mit zwei roten LEDs zur Statusanzeige.
- Demontageschutz durch Verschraubung.
- Hintergrundbeleuchtung.
- Anschluss von zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.

Technische Daten

Nennspannung je Taster:	AC/DC 24 V SELV
Belastbarkeit je Taster:	max. 20 mA
Nennspannung je LED:	DC 24 V SELV
Belastbarkeit je LED:	1 mA
Anschluss:	2 x Klemmblock 9-polig
Anschlussquerschnitt:	0,4 bis 0,8 mm eindrähtig
Einbautiefe:	25 mm
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

Hinweise

- Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
