© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2026 00	1	76,50	02	4010337129592

Merkmale

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
- Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen.

Produkteigenschaften ohne Programmierung

- DALI-2 Application Controller ohne Busspannungsversorgung benötigt eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101.
- Multimasterfähig.
- LED zur Gerätelokalisierung.
- Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit.
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten.

Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

- Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen.
- Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung.
- Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden.
- Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig

Technische Daten

Nennspannung DALI:	DC 16 V (typ.)
Stromaufnahme:	max. 4 mA
Farbtemperatureinstellung:	2000 bis 10000 K
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C