© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wippschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3102 30	1	32,17	14	4010337123989

Merkmale

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.