© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4557 01	1/5	24,17	01	4010337094258
 Reinweiß glänzend	4557 03	1/5	24,17	01	4010337094265
 Reinweiß seidenmatt	4557 27	1/5	24,17	01	4010337094296
 Anthrazit	4557 28	1/5	25,58	11	4010337094302
 Farbe Alu (lackiert)	4557 26	1/5	30,44	11	4010337094289
 Schwarz matt (lackiert)	4557 005	1/5	30,44	11	4010337094241
 Grau matt (lackiert)	4557 015	1/5	30,44	11	4010337094319

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.
