© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2836 01	1/10	40,74	29	4010337078944
Reinweiß glänzend	2836 03	1/10	40,74	29	4010337078951
Anthrazit	2836 28	1/10	41,50	29	4010337078975
Farbe Alu (lackiert)	2836 26	1/10	44,80	29	4010337078968
Schwarz matt (lackiert)	2836 005	1/10	44,80	29	4010337038566
Grau matt (lackiert)	2836 015	1/10	44,80	29	4010337087144
Edelstahl	2836 600	1/10	52,05	29	4010337021933

Technische Daten

Einbautiefe:	24 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2 x 4 mm² oder1 x 6 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- BS EN 60669-1.
