
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3125 00	1/10	23,18	01	4010337038894
 ohne Befestigungskrallen	3835 00	1/10	23,18	01	4010337038924

Merkmale

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Die daraus resultierende einheitliche Wippenstellung ermöglicht ein geordnetes und hochwertiges Bild der Elektroinstallation.
- Vor allem beim Mehrfachkombinationen, etwa mit mehreren Schaltern in einem Rahmen, wird die Ästhetik erheblich gesteigert.

Technische Daten

Einbautiefe	
- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.