© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Serienschalter	0105 00	-	-	-	4010337105008
 Wechselschalter 2fach	0108 00	-	-	-	4010337108009

Technische Daten

Einbautiefe
- 0105 00: 28 mm
- 0108 00: 32 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.