© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Kaiser Geräte-Verbindungsdose



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2486 00	1/25	1,38	01	4010337031345

Merkmale

- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern.
- Maße nach deutscher DIN 49073.
- Für Rohre M20/M25.
- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Technische Daten

Einbautiefe:	66 mm
Installationsöffnung:	60 mm
Einbauöffnung:	82 mm

Hinweise

- Lieferung erfolgt ausschließlich in der angegebenen Verpackungseinheit.
- Kaiser Best.-Nr. 1556-05