© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Gira F300 cover frame pure white matt (lacquered)



Specification	Order No.	Packing unit	GBP/piece without VAT	PS	EAN
1-gang	0211 82	1/10	11.34	11	4010337113485
2-gang	0212 82	1/10	17.22	11	4010337113546
2-gang, without crossbar	1002 82	1/10	17.22	11	4010337131854
3-gang	0213 82	1/5	28.31	11	4010337113591
4-gang	0214 82	1/5	45.99	11	4010337113645
5-gang	0215 82	1/5	69.98	11	4010337131847

Technical data

Cover frame 1-g:	B 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Cover frame 2-g:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cover frame 2-g w/o cb:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cover frame 3-g:	B 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Cover frame 4-g:	B 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Cover frame 5-g:	B 80,8 x H 366,0 x T 11,4

Illustrations are similar and may deviate from originals.
Prices valid for United Kingdom with prices valid 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
All rights reserved

Corner radius:	R 0.5