© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación Interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	0116 30	-	-	4010337116301

Características

- Con lámpara de señalización.

Datos técnicos

Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.
- Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
- Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~ 1,5 mA.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.