
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3159 00	1/10/100		4010337039211
 sin garras de fijación	3879 00	1/10		4010337064428

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una instalación más rápida y eficaz.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control y continua.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- Con bloqueo contra activación doble.
- Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Profundidad de instalación	
- 3159 00:	32 mm
- 3879 00:	23 mm
Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Notes

- Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.
