© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20) TX_44



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	4453 66	1/5		4010337093848
 antracita (pintado)	4453 67	1/5		4010337093855

Características

- Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles desde:	1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a 45 °C

Notes

- No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20.
- En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.