

## Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2399 02	1	243,38	02	4010337019381

### Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- 2-Punkt-Lichtregelung.
- Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen.
- Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren.
- Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster.
- Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen.
- Abschaltvorwarnung.
- Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern.
- Anwesenheitssimulation.
- Funktion als Dämmerungsschalter.
- Dynamische Nachlaufzeit.
- Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,3 W
Batterie f. Fernbedienung	
- Typ:	CR 2025
- UN-Nr.:	3091
Montagehöhe:	ca. 2,20 m bis 6,0 m
Montagehöhe 3 m	
- Erfassungswinkel:	360°
- Erfassungsbereich:	Ø ca. 20 m
Helligkeitswert:	ca. 5 bis 2000 lx
Nachlaufzeit	
- einstellbar:	ca. 10 s bis 30 min
- Kurzzeitbetrieb:	ca. 0,5 s

**Schaltstrom bei 35 °C**

- Ohmsch:	16 A (AC1)
- Leuchtstofflampen:	4 AX

**Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C**

- Glühlampen:	2300 W
- HV-Halogen:	2000 W
- Tronic-Trafo:	1500 W
- gewickelter Trafo:	1000 VA
- LED-Lampen:	typ. 400 W
- Kompakteuchtstofflampe:	typ. 400 W
- Leuchtstofflampen, unkompenziert:	920 VA
- Kapazitive Last:	690 VA (560 µF)

**Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C**

- Glühlampen:	1150 W
- HV-Halogen:	1000 W
- Tronic-Trafo:	750 W
- gewickelter Trafo:	500 VA
- LED-Lampen:	typ. 200 W
- Kompakteuchtstofflampe:	typ. 200 W
- Leuchtstofflampen, unkompenziert:	460 VA
- Kapazitive Last:	345 VA (560 µF)

Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
----------------------	------------------

Abmessungen:	Ø103 H 63
--------------	-----------

---

**Hinweise**

- Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur.
  - Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.
- 

**Lieferumfang**

- IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten.
  - Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.
-