

Bewegungsmelder Cube 120



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2442 02	1	133,50	08	4010337056430
 Anthrazit	2442 10	1	139,57	08	4010337056416

Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
- Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
- Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
- Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
- Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
- Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
- Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
- Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
- Fernbedienung optional.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
- HV-LED-Lampen:	typ. 200 W
- Glühlampen:	2000 W
- Leuchtstofflampen, unkompensiert:	1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:	500 W (45,6 μ F)
- Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:	900 W
Kapazitive Belastung:	176 μ F
Helligkeitswert	
- Helligkeitswert:	2 bis 1000 lx
Einstellregler	
- Nachlaufzeit:	5 s bis 15 min

Anschlussquerschnitt

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - eindrätig: | max. 2,5 mm ² |
| - feindrätig ohne Aderendhülse: | max. 2,5 mm ² |
| - feindrätig mit Aderendhülse: | max. 1,5 mm ² |

Schutzart: IP54

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel: 120°

Montagehöhe 2,50 m

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - Erfassungsbereich nach vorne, max.: | ca. 16 m |
| - Reichweite zu jeder Seite, max.: | ca. 11 m |

Hinweise

- Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
- Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Lieferumfang

- Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
-