

## Bewegungsmelder Cube 240



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	2444 02	1	172,33	08	4010337056423
Anthrazit	2444 10	1	178,40	08	4010337056409

### Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
- Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
- Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
- Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
- Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
- Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
- Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
- Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
- Fernbedienung optional.
- Boden- und Rückfeldüberwachung.

### Technische Daten

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz

#### Anschlussleistung

- HV-LED-Lampen: typ. 200 W
- Glühlampen: 2000 W
- Leuchtstofflampen, unkompenziert: 1000 VA ( $\cos \phi = 0,5$ )
- Leuchtstofflampen, parallelkomponsiert: 500 W (45,6  $\mu$ F)
- Leuchtstofflampen, reihenkomponsiert: 900 W

Kapazitive Belastung: 176  $\mu$ F

#### Helligkeitswert

- Helligkeitswert: 2 bis 1000 lx

#### Einstellregler

- Nachlaufzeit: 5 s bis 15 min

## Anschlussquerschnitt

- eindrähtig:	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
- feindrähtig ohne Aderendhülse:	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
- feindrähtig mit Aderendhülse:	max. 1,5 mm <sup>2</sup>

Schutzgrad: IP54

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel: 240°

Montagehöhe 2,50 m

- Erfassungsbereich nach vorne, max.: ca. 16 m  
- Reichweite zu jeder Seite, max.: ca. 16 m

---

## Hinweise

- Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  - Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
  - Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!
- 

## Lieferumfang

- Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
-