© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Interrupteur inverseur 2x	0108 00	-	-	-	4010337108009

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.