GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~avec zone d inscription (partie supérieure de boîtier) Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 35	-	-	-	4010337116356

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
- L'élément de lampe néon 230 V~ 1,5 mA est comprise dans la livraison.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.