© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module d alimentation de tension USB 2x Type A / type C



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	2349 00	1/5	76,64	02	4010337104681
 noir	2369 00	-	-	-	4010337075905

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de charge:	max. 3 A
Tension nominale - primaire: - secondaire:	 100 - 240 V CA, 50/60 Hz 5 V (± 5%)
En attente:	≤ 0,15W
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	+10°C à +40°C
Rendement:	≥ 75%
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Etendue de la livraison

- Les câbles USB ne sont pas fournis.
