GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Alimentation en tension 24 V CC 700 mA



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2570 00	1	113,19	18	4010337025702

Caractéristiques techniques

Tension nominale - primaire:	230 V CA, 50 Hz
Tension nominale secondaire - secondaire:	24 V CC SELV
Courant nominal secondaire:	0,7 A
Fusible:	électronique à réamorçage automatique
Température ambiante:	-5°C à +40°C

Dimensions

Unités modulaires (UM):	6

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.