© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	3140 70	1	85,18	01	4010337115397
blanc satiné (laqué)	3140 72	1	92,34	11	4010337115403
anthracite (laqué)	3140 73	1	92,34	11	4010337115373
noir mat (laqué)	3140 74	1	92,34	11	4010337115410
gris mat (laqué)	3140 76	1	92,34	11	4010337115380

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- Autres types sur demande.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.